

Garant**Soporte para plaquitas Medium para ranurado frontal, izquierda, Intervalo de Ø Escotadura D1 / D2: 44/60mm****Datos de pedido**

Número de pedido	274012 44/60
GTIN	4067263778707
Clase de artículo	21U

Descripción**Ejecución:**

Para plaquitas de corte n.º 275000– 275015.

Aplicación:

En combinación con soporte de apriete n.º 274002 o, alternativamente, con adaptador n.º 274001 y soporte base adecuado para lamaz de tronzado.

Atención:

Sin tornillos de montaje (incluidos en el suministro de los soportes de apriete). La llave de montaje n.º 279940 se ha de pedir por separado.

Nota:

$D_1 = \varnothing$ mínimo para la primera escotadura / $D_2 = \varnothing$ máximo para la primera escotadura.

Descripción técnica

Ø mínimo 1.ª escotadura D_1	44 mm
Ø máximo 1.ª escotadura D_2	60 mm
Profundidad máxima de corte $t_{m\acute{a}x.}$	26 mm
Tipo de boca	izquierda
Llave del sistema	sí
Ancho de tronzado w	3 mm

Tipo de producto

Soporte para plaquitas