

**Garant****Soporte para plaquitas Medium para ranurado frontal, izquierda, Intervalo de Ø Escotadura D1 / D2: 42/60mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 274026 42/60  |
| GTIN              | 4067263021759 |
| Clase de artículo | 21U           |

**Descripción****Ejecución:**

Para plaquitas de corte n.º 275000– 275015.

**Aplicación:**

En combinación con soporte de apriete n.º 274002 o, alternativamente, con adaptador n.º 274001 y soporte base adecuado para lamas de tronzado.

**Atención:**

Sin tornillos de montaje (incluidos en el suministro de los soportes de apriete). La llave de montaje n.º 279940 se ha de pedir por separado.

**Nota:**

$D_1 = \varnothing$  mínimo para la primera escotadura /  $D_2 = \varnothing$  máximo para la primera escotadura.

**Descripción técnica**

|  |           |
|--|-----------|
| Ø máximo 1.ª escotadura $D_2$                  | 60 mm     |
| Ø mínimo 1.ª escotadura $D_1$                  | 42 mm     |
| Profundidad máxima de corte $t_{m\acute{a}x.}$ | 18 mm     |
| Tipo de boca                                   | izquierda |
| Llave del sistema                              | sí        |
| Ancho de tronzado w                            | 4 mm      |

Tipo de producto

Soporte para plaquitas