

**Garant****Llave de boca / llave estrella de carraca, Ancho de llave: 12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	614770 12
GTIN	4067263001119
Clase de artículo	61B

**Descripción****Ejecución:**

Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella de marcha suave especial y estable. Ángulo de ajuste extremadamente pequeño 5°.

**Material:**

Acero al cromo vanadio, cromado mate.

**Descripción técnica**

Medidas anchos de llave	métrico
Altura de boca $h_1$	5,3 mm
Longitud llave L	174 mm
Altura del anillo $h_2$	9,2 mm
Ancho de llave	12 mm
Ø anillo D	23,7 mm
Anchura de boca b	27,6 mm
Posición anillo	0 grados
Número de dientes	72
Ángulo de ajuste	5 grados
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	cromado

Tope final lado boca	no
Función de soporte lado boca	no
con cabezal basculante	no
Carraca reversible	no
Tipo de producto	Llave