

**Garant****Llave de boca / llave estrella de carraca, Ancho de llave: 7mm****Datos de pedido**

Número de pedido	6147707
GTIN	4067263001065
Clase de artículo	61B

**Descripción****Ejecución:**

Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella de marcha suave especial y estable. Ángulo de ajuste extremadamente pequeño 5°.

**Material:**

Acero al cromo vanadio, cromado mate.

**Descripción técnica**

Ø anillo D	17,5 mm
Anchura de boca b	16,5 mm
Longitud llave L	136 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Ancho de llave	7 mm
Altura del anillo h <sub>2</sub>	7,6 mm
Altura de boca h <sub>1</sub>	3,9 mm
Posición anillo	0 grados
Número de dientes	72
Ángulo de ajuste	5 grados
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	cromado

Tope final lado boca	no
Función de soporte lado boca	no
con cabezal basculante	no
Carraca reversible	no
Tipo de producto	Llave