

Garant**Llave de boca / llave estrella de carraca, Ancho de llave: 24mm****Datos de pedido**

Número de pedido	614770 24
GTIN	4067263001218
Clase de artículo	61B

Descripción**Ejecución:**

Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella de marcha suave especial y estable. Ángulo de ajuste extremadamente pequeño 5°.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado mate.

Descripción técnica

Altura de boca h_1	7,8 mm
Altura del anillo h_2	14,7 mm
Ø anillo D	47,1 mm
Ancho de llave	24 mm
Anchura de boca b	51,6 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Longitud llave L	325 mm
Posición anillo	0 grados
Número de dientes	72
Ángulo de ajuste	5 grados
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	cromado

Tope final lado boca	no
Función de soporte lado boca	no
con cabezal basculante	no
Carraca reversible	no
Tipo de producto	Llave