

Garant
Fresa de achaflanado 45°, Mango Weldon, Ø D: 33,5mm

Datos de pedido

Número de pedido	216100 33,5
GTIN	4045197429612
Clase de artículo	210

Descripción
Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 3,8** con varilla n.º **674252 tam. 15IP**.

Descripción técnica

Juego tornillo para plaquita reversible	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Plaquita de corte adecuada	SD.. 090308
Longitud total L_{tot}	140 mm
Ø achaflanado máximo $D_{máx.}$	45,8 mm
Longitud de voladizo L_1	30 mm
Ø de mango D_s h6	25 mm
Número de filos Z	5
Ø D	33,8 mm
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
Ángulo de biselado hacia atrás	45 grados
Ángulo de ajuste κ	45 grados
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard

Tipo de producto

Fresa de achaflanado

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas

219804

Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas

219805

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP

674252 15IP

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 3,8 Nm

211750 3,8