

Yale

**Mecanismo de traslación y carros de transporte, tipo LFL Ruedas giratorias,
Capacidad de carga: 1 t**



Datos de pedido

Número de pedido	086008 1
GTIN	4025092163880
Clase de artículo	08Y

Descripción

Ejecución:

Componentes de chasis sin mantenimiento para el transporte de cargas medianas. Las ruedas de nailon resistentes a la abrasión con recubrimiento antideslizante de goma se pueden emplear individualmente o agrupadas en un sistema.

Versión con cuatro ruedas orientables o giratorias de nylon resistente a la abrasión.

Descripción técnica

Peso	14 kg
Número de ruedas	4
Capacidad de carga	1 t
Ø rueda	75 mm
Anchura	340 mm
Longitud	430 mm
Quality Dress	LFL-1-4
Rueda anchura	46 mm
Altura	120 mm

Tipo de producto

Mecanismo de traslación
para cargas pesadas