Garant

RDNX 12T3 MOEN positivo, HB7635, Tipo: INOX

Datos de pedido

Número de pedido	212282 INOX
GTIN	4045197527233
Clase de artículo	21A

Descripción

Ejecución:
Todas las plaquita de corte son adecuadas tanto para el empleo con 0° negativos, como también con soportes de 7° positivos.
Nota:
Valores de aplicación para a_e = 0,3×D / $a_{pmáx.}$ = 2,5 mm.

Descripción técnica

Tipo	INOX
Código ISO plaquita de corte	RDNX 12T3 MOEN
Material de corte	MD
Clase	HB7635
Avance f_z por diente	0,22 mm
Número de cambios/cortes	1
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
INOX < 900 N/mm²	adecuado	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	adecuado	120 m/min	M
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		