



Punta de macho para roscar, vaporizado, M: M4



Datos de pedido

Número de pedido	130992 M4
GTIN	4067263295839
Clase de artículo	12H

Descripción

Ejecución:

Con mango de 6 caras de 1/4 pulgadas según DIN 3126 C 6,3.

Aplicación:

Ideal para uso móvil en trabajos de reparación y montaje.

Descripción técnica

Norma rosca	DIN 13
Longitud de filo L_c	11 mm
Sentido del corte	derecha
Longitud total L	35 mm
Tipo de herramienta de roscar	Macho de roscado manual
\varnothing de cuello D_1	2,9 mm
\varnothing de agujero para roscar	3,3 mm
Norma	Norma de fábrica
Forma del corte previo	B
Paso de rosca	0,7 mm
Recubrimiento	vaporizado
Tipo de rosca	M
Material de corte	HSS

Clase de tolerancia	ISO 2 6H
Ángulo de flanco	60 grados
Empleo con tipo de perforación	hasta 1,5×D en agujero pasante
Tipo de producto	Punta de macho para roscar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado con restricciones		
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado		
Acero < 500 N/mm ²	adecuado		
Acero < 750 N/mm ²	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones		
INOX < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones		
Aceite	adecuado		