


**SOMT.....ER-FL, CA6535, Tipo: 14**

**Datos de pedido**

Número de pedido	222092 14
GTIN	4960664708284
Clase de artículo	25A

**Descripción**
**Ejecución:**

Plaquitas de 4 filos con aristas de corte convexas para fuerzas de corte reducidas.

**Aplicación:**

La **geometría FL** (enfocada en la superficie) es la mejor elección para el desbastado en máquinas con potencia reducida.

No utilizar para fresado helicoidal, en profundidad y de contornos o con paredes fuertemente inclinadas.

**Nota:**

Valores aproximativos de aplicación para  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Descripción técnica**

Avance $f_z$ por diente	0,2 – 1,2 mm
Tipo	S
Radio de programación para $a_{p \text{ máx.}}$	3 mm
Radio angular	1,4 mm
Grosor de la placa E	5,56 mm

Tamaño de plaquita	14
Código ISO plaquita de corte	SOMT140520ER-FL
Clase	CA6535
Material de corte	MD
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Inconel	adecuado	30 m/min	S
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		