

Garant**Barra de mandrinar GARANT Master Mute, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita: 32/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260326 32/11
GTIN	4067263622925
Clase de artículo	29E

Descripción**Ejecución:**

Eje redondo sin superficie de apriete.

Nota:

¡No se debe sujetar en la zona identificada con la S!

Descripción técnica

Ø perforación previa mínima D_{\min}	40 mm
Longitud de voladizo L_1	160 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Desplazamiento central L_3	22 mm
Longitud total L	277 mm
Ø de mango D_s	32 mm
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Código ISO Soporte	A32X SDUCR/L11
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 50
Serie	Master Mute
Tamaño de placa	11 mm
Zona S no sujetable	192 mm
Norma	DIN 8024

Tipo de boca	derecha
Oscilación	amortiguado
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar