

Garant**Barra de mandrinar GARANT Master Mute, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita: 20/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260326 20/11
GTIN	4067263619802
Clase de artículo	29E

Descripción**Ejecución:**

Eje redondo sin superficie de apriete.

Nota:

¡No se debe sujetar en la zona identificada con la S!

Descripción técnica

Código ISO Soporte	A20X SDUCR/L11
Serie	Master Mute
Tamaño de placa	11 mm
Desplazamiento central L ₃	13 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	25 mm
Longitud total L	177 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 50
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Longitud de voladizo L ₁	100 mm
Ø de mango D _s	20 mm
Zona S no sujetable	120 mm
Norma	DIN 8024

Tipo de boca	derecha
Oscilación	amortiguado
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar