

Garant**Barra de mandrinar GARANT Master Mute, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita: 32/09mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260044 32/09
GTIN	4067263622987
Clase de artículo	29E

Descripción**Ejecución:**

Eje redondo sin superficie de apriete.

Nota:

¡No se debe sujetar en la zona identificada con la S!

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	CC.. 09T3..
Desplazamiento central L_3	22 mm
Ø de mango D_s	32 mm
Longitud de voladizo L_1	160 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 50
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	40 mm
Código ISO Soporte	A30X SCLCR/L09
Longitud total L	277 mm
Tamaño de placa	9 mm
Serie	Master Mute
Zona S no sujetable	192 mm
Norma	DIN 8024

Tipo de boca	derecha
Oscilación	amortiguado
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar