

Garant

Barra de mandrinar GARANT Master Mute, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita: 25/09mm



Datos de pedido

Número de pedido	260044 25/09
GTIN	4067263622970
Clase de artículo	29E

Descripción

Ejecución:

Eje redondo sin superficie de apriete.

Nota:

¡No se debe sujetar en la zona identificada con la S!

Descripción técnica

Ø perforación previa mínima D_{\min}	32 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 50
Tamaño de placa	9 mm
Longitud total L	222 mm
Código ISO Soporte	A25X SCLCR/L09
Serie	Master Mute
Ø de mango D_s	25 mm
Desplazamiento central L_3	17 mm
Longitud de voladizo L_1	125 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 09T3..
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Zona S no sujetable	155 mm
Norma	DIN 8024

Tipo de boca	derecha
Oscilación	amortiguado
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar