

**Garant****Barra de mandrinar GARANT Master Mute, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita: 16/07mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 260327 16/07  |
| GTIN              | 4067263623328 |
| Clase de artículo | 29E           |

**Descripción****Ejecución:**

Eje redondo sin superficie de apriete.

**Nota:**

¡No se debe sujetar en la zona identificada con la S!

**Descripción técnica**

|   |                |
|---|----------------|
| Ángulo de ajuste $\kappa$               | 93 grados      |
| Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$ | 20 mm          |
| Longitud total L                        | 151 mm         |
| Ø de mango $D_s$                        | 16 mm          |
| Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 38      |
| Serie                                   | Master Mute    |
| Plaquita de corte adecuada              | DC.. 0702..    |
| Tamaño de placa                         | 7 mm           |
| Código ISO Soporte                      | A16X SDUCR/L07 |
| Desplazamiento central $L_3$            | 11 mm          |
| Longitud de voladizo $L_1$              | 80 mm          |
| Zona S no sujetable                     | 96 mm          |
| Norma                                   | DIN 8024       |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Tipo de boca           | izquierda           |
| Oscilación             | amortiguado         |
| Refrigeración interior | sí                  |
| Aplicación             | Cilindrado interior |
| Tipo de producto       | Barra de mandrinar  |