

Garant**Barra de mandrinar GARANT Master Mute, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita: 40/16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260921 40/16
GTIN	4067263623489
Clase de artículo	29E

Descripción**Ejecución:**

Eje redondo sin superficie de apriete.

Nota:

¡No se debe sujetar en la zona identificada con la S!

Descripción técnica

Longitud total L	345 mm
Serie	Master Mute
Ø perforación previa mínima D_{\min}	50 mm
Plaquita de corte adecuada	TC.. 16T3..
Tamaño de placa	16 mm
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Código ISO Soporte	A40X STFCL/L16
Ø de mango D_s	40 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 50
Desplazamiento central L_3	27 mm
Zona S no sujetable	240 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda

Oscilación	amortiguado
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar