

**Juegos de machos para roscar manuales, Sin revestimiento, G: G1****Datos de pedido**

Número de pedido	130660 G1
GTIN	4067263036470
Clase de artículo	12G

**Descripción técnica**

Tamaño de rosca	G1
Ø de agujero para roscar	30,75 mm
Material de corte	HSS
Ø de rosca	33,25 mm
Paso de rosca	2,309 mm
Pasos por pulgada	11
Longitud total L	100 mm
Ø de mango D <sub>s</sub>	25 mm
Vástago cuadrado □	20 mm
Profundidad de rosca	66,5 mm
Recubrimiento	Sin revestimiento
Tipo de rosca	G
Ángulo de flanco	55 grados
Norma	DIN 5157
Forma del corte previo	D

Forma del corte previo	C
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3×D en agujero ciego
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho de roscado manual
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado con restricciones		
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones		
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones		
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
GG(G)	adecuado con restricciones		
Uni	adecuado		
Aceite	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		