



Elemento de base Mango cilíndrico, con refrigeración interior, 5×D, Tipo: 12



Datos de pedido

Número de pedido	232250 12
GTIN	4045197589033
Clase de artículo	22G

Descripción

Ejecución:

Con refrigeración interior.

Nota:

Otros tamaños disponibles a petición.

Refrigeración interior: sí

Número de filos Z: 2

Intervalo $\varnothing D_c$: 12 - 12,5 mm

Longitud útil L_1 : 60,3 mm

\varnothing de mango D_s : 20 mm

Longitud del mango L_s : 50 mm

Tornillos de amarre: 232990 TX7

Descripción técnica

Intervalo $\varnothing D_c$	12 - 12,5 mm
Tornillos de amarre	232990 TX7
\varnothing de mango D_s	20 mm
Longitud útil L_1	60,3 mm
Longitud del mango L_s	50 mm
Número de filos Z	2
Ejecución	5×D
Mango	ISO 9766
Refrigeración interior	sí

Tipo de producto

Brocas de plaquitas reversibles

AccesoriosDestornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado
0,6 Nm

211750 0,6

Juego de tornillos Torx® 10 piezas Accionamiento TX7

232990 TX7

Punta de precisión para Torx®, mango E 6,3 Perfil Torx® TX7

674248 TX7