

**Garant****Micrómetro para exteriores HCT digital IP67 y Bluetooth, Capacidad de medición: 50-75mm****Datos de pedido**

Número de pedido	421575 50-75
GTIN	4067263036678
Clase de artículo	41B

**Descripción****Ejecución:**

Innovador micrómetro para exteriores IP67 HCT con Bluetooth 5.0 y **dígitos de 12 mm** en una pantalla de alto contraste. Muy larga duración de la batería gracias al sistema de medición moderno, energéticamente eficiente. Debido al apagado automático, se logran tiempos de funcionamiento de la batería muy largos. Función HOLD práctica para congelar el valor de medición de forma que se lea con seguridad. Varilla patrón templado y rectificado. Superficies de medición de metal duro y biseladas. Carraca previa con avance rápido. Cuerpo rígido pintado con aislamiento térmico. Cambio de medición relativa a medición absoluta. Puesta a cero en cualquier posición.

Compatible con la aplicación móvil opcional HCT (Hoffmann Group Connected Tools) (disponible sin costes para Android e iOS) y la aplicación HCT para Windows (disponible para Windows). También se puede utilizar a través de Human Interface Device (HID).

**Función:**

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

**Suministro:**

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. CR 2032. 1 barra de ajuste.

**Descripción técnica**

Capacidad de medición	50 - 75 mm
Cantidad de pilas contenidas	1
Suministro de energía	con pilas
Modelo superficie de medición	Metal duro
Paso de husillo	1 mm
Altura de las cifras pantalla LCD	12 mm
Número de barras de ajuste	1
Serie	HCT
Lectura	0,001 mm
Límite de error	3 µm
Tipo de pila	Pila redonda
Lectura	0,0005 pul
Modelo husillo	templadas y rectificadas
Clase de protección IP	IP 67
Ø de varilla	6,5 mm
Calibración	B2
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Aplicación de radio	HID (Human Interface Device)
Aplicación de radio	Aplicación HCT móvil
Aplicación de radio	Aplicación HCT Windows
Norma	Norma de fábrica
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Interfaz	Interfaz Bluetooth
Conmutación medición relativa/absoluta	sí
Técnica de medición	digital
Embalaje	Caja estable
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

## Servicios

Calibración DAkkSMicrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022050 100
CalibraciónMicrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022040 100

### Accesorios

Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032
--	---------------