

Garant

**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
25/11mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	269989 25/11
GTIN	4067263787181
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	31 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 8
Longitud de sujeción L_2	23 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Desplazamiento central L_3	16 mm
Longitud de la cabeza L_1	40 mm
Longitud total L	200 mm
Código ISO Soporte	A25R SDQCR/L11
Ø de mango D_s	25 mm
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

