

**Garant**
**GARANT Soporte de torneado de apriete Master eco corto, derecha, Tamaño de vástago / placa: 20/12mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	250002 20/12
GTIN	4067263121138
Clase de artículo	21U

**Descripción**
**Ejecución:**

Refrigeración altamente eficiente directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

**Nota:**

Adaptador para refrigerante a través de agujero largo en la parte inferior del mango en combinación con asientos GARANT Master eco n.º 319006 – 319136 o n.º 317900 con una longitud del mango de < 125 mm. Posibilidad de conexión opcional mediante conexión de manguera (G 1/8 pulgadas) n.º 269207 y 269208.

**Descripción técnica**

Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	30 mm
Tornillo para calzo	259027 8
Tamaño de placa	12 mm
Calzo	259031 49
Anchura de función L <sub>4</sub>	25 mm
Serie	Master Eco
Código ISO Soporte	DCLNR/L 2020H12
Longitud total L	100 mm

Plaquita de corte adecuada	CN.. 1204..
Tamaño del mango	20 mm
Brida, tornillo, junta tórica	259036 22
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste $\kappa$	95 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

## Accesorios

Tornillo para calzo Tipo 8	259027 8
Unidad de brida Tipo 22	259036 22
Calzo Tipo 49	259031 49