

Garant**Soporte de torneado de apriete GARANT Master eco, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 20/08mm****Datos de pedido**

Número de pedido	251915 20/08
GTIN	4067263122357
Clase de artículo	21U

Descripción**Ejecución:**

Refrigeración altamente eficiente directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

Nota:

Adaptador para refrigerante a través de agujero largo en la parte inferior del mango en combinación con asientos GARANT Master eco n.º 319006 – 319136 o n.º 317900 con una longitud del mango de < 125 mm. Posibilidad de conexión opcional mediante conexión de manguera (G 1/8 pulgadas) n.º 269207 y 269208.

Descripción técnica

Calzo	259033 6
Serie	Master Eco
Longitud de la cabeza L ₁	35 mm
Tornillo para calzo	259027 9
Tamaño del mango	20 mm
Tamaño de placa	8 mm
Brida, tornillo, resorte	259036 26
Plaquita de corte adecuada	WN.. 0804..
Código ISO Soporte	DWLNR/L 2020K08

Anchura de función L ₄	25 mm
Longitud total L	125 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete