

**Garant**
**Soporte de torneado de apriete con sujeción del soporte GARANT Master eco, derecha, Tamaño de vástago / plaquita L: 20/16mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	272004 20/16
GTIN	4067263122678
Clase de artículo	21U

**Descripción**
**Ejecución:**

Refrigeración altamente eficiente directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

**Suministro:**

Con calzo 1,5°.

**Nota:**

Adaptador para refrigerante a través de agujero largo en la parte inferior del mango en combinación con asientos GARANT Master eco n.º 319006 – 319136 o n.º 317900 con una longitud del mango de < 125 mm. Posibilidad de conexión opcional mediante conexión de manguera (G 1/8 pulgadas) n.º 269207 y 269208.

**Descripción técnica**

Serie	Master Eco
Anchura de función L <sub>4</sub>	25 mm
Tamaño del mango	20 mm
Tornillo para calzo	279824 1
Brida, tornillo, junta tórica	279835 3
Calzo 1,5°	279819 1
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	30 mm

Longitud total L	90 mm
Tamaño de placa	16 mm
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete