

Vástago de asiento, Tipo: 30



Datos de pedido

Número de pedido	589305 30
GTIN	4067263122036
Clase de artículo	51S

Descripción

Ejecución:

Vástago de asiento estándar con elevada fuerza de apriete.

Suministro:

Incluida broca de centrar HSS.

Nota:

Para la sujeción en máquinas estacionarias con otro asiento como hexagonal, seleccionar portabrocas n.º 342220 tam.16/16 y el correspondiente mango enchufable.

Para asiento MK2, por ejemplo, mango enchufable n.º 342500 tam. 2/16.

Descripción técnica

Ancho de llave vástago	11 mm
Forma del mango	de 6 caras
adecuado para Ø de corona perforada	14 - 30 mm
Tipo de producto	Vástago de asiento

Accesorios

Broca d/cent. HSS Tipo 6KT

589428 6KT