

HEDI

Bobina de cables completamente de plástico, Tipo: 25V



Datos de pedido

Número de pedido	081118 25V
GTIN	4003644024810
Clase de artículo	08B

Descripción

Ejecución:

Los tambores de cables HEDI® son sinónimo de calidad "Made in Germany" y durabilidad. Los cuerpos del tambor diseñados especialmente aseguran un guiado de cable optimizado. El interruptor de parada de rotación integrado evita que el tambor gire accidentalmente. Todos los tambores de cables están equipados con interruptores de protección térmica.

Tambor de cable HEDI® de plástico, económico, con un diámetro de tambor de 250 mm.

- **Inclinación de 3 grados para una mayor distancia al suelo y un uso cómodo.**
- **Se puede montar fácilmente en pared.**

Función:

IP20: Existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de $\varnothing < 12$ mm, pero se debe evitar el contacto, y además no existe protección contra el agua.

Descripción técnica

Sistema de diagnóstico existente	no
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Clase de protección IP	IP 20

Material carcasa	Plástico
Color cable	rojo
Tensión nominal	250 V
Estructura de cable	3G1,5
Potencia nominal en estado desenrollado	3500 (16 A) W
Material cable	PVC
Longitud de cable	25 m
Número de tomas de corriente	4
Clase de cable	H05VV-F
Tipo de producto	Bobina de cables