

**Garant****Cono de sujeción plano Forma AD con perforación para conducto de refrigeración, BT 30 A = 100, Ø de sujeción D1: 10mm****Datos de pedido**

Número de pedido	302591 10
GTIN	4067263983934
Clase de artículo	31A

**Descripción****Ejecución:**

Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (suavidad de marcha). Calidad de equilibrado G2,5 / 25 000 rpm. **Con canales de refrigeración cerrables.**

**Aplicación:**

Para la sujeción de herramientas con superficie de arrastre lateral según DIN 1835 B y DIN 6535 HB.

**Partes opcionales:**

Tirante (AB) n.º 308760 – 308802, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

**Descripción técnica**

Ø de sujeción D <sub>1</sub>	10 mm
Ø exterior D	35 mm
Tornillo de sujeción de recambio n.º 309900	10
Longitud de voladizo medida A	100 mm
Adaptador	BT 30 A = 100
Norma	DIN 6359
Norma asiento	JIS B6339
Norma asiento	JIS B6339

Forma	AD
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	$\leq 3 \mu\text{m}$
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Cono de sujeción plano