

Garant**Destornillador para Torx® con mango Haptoprene de 2 componentes, Perfil Torx®: TX25****Datos de pedido**

Número de pedido	625332 TX25
GTIN	4067263012955
Clase de artículo	61C

Descripción**Ejecución:**

Mango rígido de forma ergonómica con superficie de **Haptoprene** de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de apriete elevados incluso con manos húmedas y aceitosas. **Varilla** de acero al cromo vanadio. Superficie niquelada y cromada, punta negra. A partir del tam. TX30 hexagonal para ayuda de llave.

Ventaja:

Gracias al **taladro en el perfil Torx®** también es adecuado para tornillos con pasador de seguridad.

Descripción técnica

Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX® con perforación
Longitud total	225 mm
Perforación en perfil Torx®	sí
Perfil Torx®	TX25
Longitud de cuchilla cortante	120 mm
Función de soporte	no
Material cuchilla	Acero especial al cromovanadio
Material mango	Haptoprene de 2 componentes

Superficie	niquelado y cromado
Punta	negro
Caperuza giratoria	no
Cabeza esférica	no
Tipo de producto	Destornilladores