

**Garant****Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes, Anchura de filo b: 2mm****Datos de pedido**

Número de pedido	660032 2
GTIN	4067263013426
Clase de artículo	61F

**Descripción****Ejecución:**

**Mango rígido** de forma ergonómica con superficie de **Haptoprene** de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de apriete elevados incluso con manos húmedas y aceitosas. **Varilla** de acero al cromo vanadio. **A partir de tam.8 con resalto de 6 caras como ayuda para aplicar la llave.**

**Aplicación:**

Para trabajos de reparación y montaje, para aflojar tornillos apretados firmemente, etc.

**Descripción técnica**

Longitud total	120 mm
Punta de varilla	negro
Hexágono de confirmación	no
Grosor de filo a	0,4 mm
Anchura de filo b	2 mm
Cuchilla continua	no
Longitud de cuchilla cortante	60 mm
Perfil de salida	Destornillador ranura
Versión de mango	redondo
Capuchón de golpe	no

Material	Acero al cromo-vanadio
Material mango	Haptoprene de 2 componentes
Superficie	niquelado y cromado
Tipo de producto	Destornilladores