

Garant**Destornillador para ranura, corto, con mango Haptoprene de 2 componentes, Anchura de filo b: 8mm**

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 664122 8 |
| GTIN | 4067263013693 |
| Clase de artículo | 61F |

Descripción

Ejecución:

Mango rígido de forma ergonómica con superficie de **Haptoprene** de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de apriete elevados incluso con manos húmedas y aceitosas. **Varilla** de acero al cromo vanadio. Superficie niquelada y cromada, punta negra.

Norma:

Ähnlich **DIN 5265B**.

Descripción técnica

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Longitud de cuchilla cortante | 30 mm |
| Longitud total | 85 mm |
| Grosor de filo a | 1,2 mm |
| Anchura de filo b | 8 mm |
| Perfil de salida | Destornillador ranura |
| Tipo de producto | Destornilladores |