

**"Hold fast" – Imán cilíndrico, AlNiCo, Ø: 70mm****Datos de pedido**

Número de pedido	085968 70
GTIN	2050000965340
Clase de artículo	08Q

Descripción**Ejecución:**

Para levantar el imán de la pieza de trabajo mediante husillo de extracción. Con 2 agujeros roscados M8 para la fijación de soportes.

Descripción técnica

Fuerza de sujeción nominal	880 N
Peso	2 kg
Ø	70 mm
Altura del cuerpo de imán	64,5 mm
Roscas de fijación en la cabeza del imán	M8 mm
Número de roscas de fijación	2
Material núcleo del imán	AlNiCo
Tipo de producto	Imán cilíndrico

