

**Portaherramientas forma B2 radial izquierda, corto, Ø del mango d1: 20mm****Datos de pedido**

Número de pedido	319017 20
GTIN	4067263201120
Clase de artículo	32V

Descripción**Ejecución:**

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con tobera pulverizadora esférica.

Aplicación:

Principalmente para mecanizado exterior.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descripción técnica

h ₁	16 mm
h ₅	25 mm
l ₁	16 mm
Código de colores mango VDI	VDI 20
Ø del mango d ₁	20 mm
b ₁	55 mm

h ₆	30 mm
l ₂	30 mm
h ₂	22 mm
b ₂	30 mm
Forma	B
Tipo de producto	Portaherramientas VDI