

**Portaherramientas forma B2 radial izquierda, corto, Ø del mango d1: 16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	319017 16
GTIN	4067263201113
Clase de artículo	32V

Descripción**Ejecución:**

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con tobera pulverizadora esférica.

Aplicación:

Principalmente para mecanizado exterior.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descripción técnica

h ₂	17 mm
b ₁	42 mm
b ₂	23 mm
h ₁	12 mm
Ø del mango d ₁	16 mm
h ₅	20 mm

l_1	13 mm
h_6	30 mm
l_2	24 mm
Código de colores mango VDI	VDI 16
Forma	B
Tipo de producto	Portaherramientas VDI