



## Portaherramientas forma B3 radial derecha, corto, Ø del mango d1: 40mm



### Datos de pedido

Número de pedido	319027 40
GTIN	4067263201199
Clase de artículo	32V

### Descripción

#### Ejecución:

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con tobera pulverizadora esférica.

#### Aplicación:

Principalmente para mecanizado exterior.

#### Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

### Descripción técnica

$l_1$	22 mm
Ø del mango $d_1$	40 mm
$h_6$	48 mm
$h_2$	25 mm
Código de colores mango VDI	VDI 40
$b_1$	85 mm
$h_1$	25 mm

$l_2$	44 mm
$h_5$	32,5 mm
$b_2$	42,5 mm
Forma	B
Tipo de producto	Portaherramientas VDI