



Portaherramientas forma B3 radial derecha, corto, Ø del mango d₁: 20mm



Datos de pedido

Número de pedido	319027 20
GTIN	4067263201175
Clase de artículo	32V

Descripción

Ejecución:

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con tobera pulverizadora esférica.

Aplicación:

Principalmente para mecanizado exterior.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descripción técnica

l ₂	30 mm
b ₁	55 mm
Código de colores mango VDI	VDI 20
Ø del mango d ₁	20 mm
h ₁	16 mm
h ₂	22 mm
h ₅	25 mm

h_6	30 mm
b_2	30 mm
l_1	16 mm
Forma	B
Tipo de producto	Portaherramientas VDI