



Portaherramientas forma B5 radial derecha, largo, Ø del mango d1: 40mm



Datos de pedido

Número de pedido	319047 40
GTIN	4067263201298
Clase de artículo	32V

Descripción

Ejecución:

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con tobera pulverizadora esférica.

Aplicación:

Principalmente para mecanizado exterior.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descripción técnica

h_1	25 mm
h_2	25 mm
h_5	32,5 mm
Código de colores mango VDI	VDI 40
b_1	118 mm
l_2	44 mm
l_1	22 mm

Ø del mango d ₁	40 mm
b ₂	75,5 mm
Forma	B
Tipo de producto	Portaherramientas VDI