

**Ins. pendular plana, rosca exterior, basculante, Rosca M: M6****Datos de pedido**

Número de pedido	370068 M6
GTIN	4059245000999
Clase de artículo	37K

**Descripción****Ejecución:**

Cuerpo de acero bonificado y fosfatado. Bola asegurada contra torsión. Retorno automático a la posición inicial. Con rosca exterior.

**Aplicación:**

Sirven como tope, soporte y pieza de presión en la construcción del dispositivo.

**Nota:**

Se pueden combinar con el tensor giratorio n.º 370085 – 370086 o el gancho de sujeción n.º 370073 y 370074.

**Descripción técnica**

Rosca M	M6
capacidad de carga máxima (estática)	50 kN
Ø exterior D <sub>1</sub>	18 mm
Ø exterior D	22 mm
Ø D <sub>3</sub>	8 mm

## Hoja de datos

Altura H	16,5 mm
Tipo de producto	Ins. pendular