



Ins. pendular estriado, rosca exterior, basculante, Rosca M: M5



Datos de pedido

Número de pedido	370069 M5
GTIN	4059245001033
Clase de artículo	37K

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de acero bonificado y fosfatado. Bola asegurada contra torsión. Retorno automático a la posición inicial. Con rosca exterior.

Aplicación:

Sirven como tope, soporte y pieza de presión en la construcción del dispositivo.

Nota:

Se pueden combinar con gancho de sujeción n.º 370073 y 370074.

Descripción técnica

Rosca M	M5
Ø exterior D ₁	15 mm
Ø exterior D	18 mm
capacidad de carga máxima (estática)	30 kN
Ø D ₃	7 mm
Altura H	14 mm

Tipo de producto

Ins. pendular