

**Fresa de planear de 47,5° MFPN45, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z:  
125/13mm****Datos de pedido**

Número de pedido	222800 125/13
GTIN	4960664602520
Clase de artículo	250

**Descripción****Ejecución:**

Fresa de planear de alto rendimiento con plaquitas de corte pentagonales de dos lados. La combinación de ángulo de inclinación, ejecución de los espacios de viruta, así como las geometrías y los ángulos de corte de las plaquitas de corte proporcionan una potencia de arranque de viruta, evacuación de la viruta y duración excelentes y fuerzas de corte bajas, por lo que resultan muy rentables.

**Descripción técnica**

Ø de perforación de asiento	40 mm
Longitud total $L_{tot}$	63 mm
Profundidad de corte máxima $a_{p\ max.}$	6 mm
Ø exterior máximo $D_{m\ max.}$	138 mm
Ø de corte $D_c$	125 mm
Tornillo para plaquita	229701

Plaquita de corte adecuada	PN.. 1205
Número de filos Z	13
Ejecuciones de mangos	con taladro
Ángulo de ajuste $\kappa$	47,5 grados
Refrigeración interior	no
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Fresa de planear

---

## Accesorios

Tornillo de amarre	229701
--------------------	--------