



## Fresa de planear de 47,5° MFPN45, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z: 63/5mm



### Datos de pedido

Número de pedido	222800 63/5
GTIN	4960664602421
Clase de artículo	250

### Descripción

#### Ejecución:

Fresa de planear de alto rendimiento con plaquitas de corte pentagonales de dos lados. La combinación de ángulo de inclinación, ejecución de los espacios de viruta, así como las geometrías y los ángulos de corte de las plaquitas de corte proporcionan una potencia de arranque de viruta, evacuación de la viruta y duración excelentes y fuerzas de corte bajas, por lo que resultan muy rentables.

### Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	PN.. 1205
Tornillo para plaquita	229700
Ø de perforación de asiento	22 mm
Ø de corte $D_c$	63 mm
Longitud total $L_{tot}$	40 mm
Profundidad de corte máxima $a_{p\,máx.}$	6 mm

Ø exterior máximo $D_{\text{máx.}}$	76 mm
Número de filos Z	5
Ejecuciones de mangos	con taladro
Ángulo de ajuste $\kappa$	47,5 grados
Refrigeración interior	no
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Fresa de planear

---

## Accesorios

Tornillo de amarre	229700
--------------------	--------