

**Fresa de planear de 47,5° MFPN45, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z:
80/6mm****Datos de pedido**

Número de pedido	222800 80/6
GTIN	4960664602438
Clase de artículo	250

Descripción**Ejecución:**

Fresa de planear de alto rendimiento con plaquitas de corte pentagonales de dos lados. La combinación de ángulo de inclinación, ejecución de los espacios de viruta, así como las geometrías y los ángulos de corte de las plaquitas de corte proporcionan una potencia de arranque de viruta, evacuación de la viruta y duración excelentes y fuerzas de corte bajas, por lo que resultan muy rentables.

Descripción técnica

Profundidad de corte máxima $a_{p\text{ máx.}}$	6 mm
Tornillo para plaquita	229700
Ø de corte D_c	80 mm
Ø de perforación de asiento	27 mm
Plaquita de corte adecuada	PN.. 1205
Ø exterior máximo $D_{\text{máx.}}$	93 mm
Longitud total L_{tot}	50 mm

Número de filos Z	6
Ejecuciones de mangos	con taladro
Ángulo de ajuste κ	47,5 grados
Refrigeración interior	no
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Fresa de planear

Accesorios

Tornillo de amarre	229700
--------------------	--------