

**Garant****XDLT 09T308 ER, HB7635, Tipo: INOX****Datos de pedido**

Número de pedido	212959 INOX
GTIN	4045197581709
Clase de artículo	21A

**Descripción****Nota:**Valores de aplicación para  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ máx.}}$ **Descripción técnica**

Tipo	INOX
Código ISO plaquita de corte	XDLT 09T308 ER
Radio de programación para $a_{p \text{ máx.}}$	1,99 mm
Radio angular	0,8 mm
Clase	HB7635
Material de corte	MD
Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	1,15 mm
Avance $f_z$ por diente	0,86 mm
Número de cambios/cortes	4

Tipo de producto

Plaquita de corte para fresar

**Datos de usuario**

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	110 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	45 m/min	S
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		