

**Fresa de planear 75° MSRS, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z: 160/10mm****Datos de pedido**

Número de pedido	224000 160/10
GTIN	4960664533060
Clase de artículo	25P

Descripción**Ejecución:**

Fresa portaplacas con paso de dientes normal y estrecho.

Aplicación:

Profundidades de corte de hasta 12 mm y avances elevados para desbastado de alta eficacia. Gracias a la entalladura innovadora de la plaquita reversible se reducen notablemente la presión de corte y, por lo tanto, también la tendencia a la vibración. De este modo se puede aumentar la anchura de ataque y aumentar notablemente la tasa de arranque de virutas por unidad de tiempo.

Descripción técnica

Tornillo para plaquita	229703 (T25; 7,5 Nm)
Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	12 mm
Ø exterior máximo $D_{\text{máx.}}$	167 mm
Ø de perforación de asiento	40 mm
Ø de corte D_c	160 mm
Plaquita de corte adecuada	SP.. 1806
Longitud total L_{tot}	60 mm

Número de filos Z	10
Ejecuciones de mangos	con taladro
Ángulo de ajuste κ	75 grados
Refrigeración interior	no
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Fresa de planear

Accesorios

Tornillo de amarre	229703
--------------------	--------