



Extractor de tornillos con estrías anchas, Tipo: 4



Datos de pedido

Número de pedido	082862 4
GTIN	4018754042050
Clase de artículo	04D

Descripción

Ejecución:

De acero al cromovanadio tenaz. Los cantos vivos de las ranuras se agarran firmemente al tornillo perforado y lo extraen haciéndolo girar. Con cuadrado para el accionamiento por giramachos y herramientas similares.

Aplicación:

Adecuado para aluminio, latón, INOX.

Para desenroscar tornillos rotos con rosca a la derecha (\varnothing del taladro previo según la tabla; girar el extractor de tornillos hacia la izquierda).

Idóneo para:

Aluminio, latón, INOX.

Nota:

Rosca UNC y UNF disponible a petición.

Descripción técnica

Tipo	4
Adecuado para tornillos/pernos	M10 – M12
\varnothing del taladro previo	6,4 mm
adecuado para	Aluminio
adecuado para	Latón
adecuado para	INOX
Tipo de producto	Extractor de tornillos

