



Fresa angular de 90° MEW, Mango cilíndrico, Ø D / cantidad de filos Z: 50/5Lmm



Datos de pedido

Número de pedido	225200 50/5L
GTIN	4960664648238
Clase de artículo	250

Descripción

Ejecución:
Rentable con 4 filos.

Descripción técnica

Longitud de voladizo L_1	40 mm
Tamaño de plaquita	10
Ø de mango D_s h6	32 mm
Tornillo para plaquita	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø de corte D_c	50 mm
Plaquita de corte adecuada	LOMU..
Profundidad de corte máxima a_p máx.	10 mm
Longitud total L_{tot}	120 mm
Número de filos Z	5
Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Plunging
Empleo de fresa	Escuadrado
Refrigeración interior	sí

Tipo de producto

Fresa angular

Accesorios

Tornillo de amarre

229713