

**Fresa angular de 90° MEW, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z: 40/4mm****Datos de pedido**

Número de pedido	225210 40/4
GTIN	4960664648672
Clase de artículo	250

Descripción

Ejecución:
Rentable con 4 filos.

Descripción técnica

Tamaño de plaquita	15
Ø de perforación de asiento	16 mm
Tornillo para plaquita	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Profundidad de corte máxima a_p máx.	15 mm
Plaquita de corte adecuada	LOMU..
Ø de corte D_c	40 mm
Longitud total L_{tot}	40 mm
Número de filos Z	4
Ejecuciones de mangos	con taladro
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Plunging

Empleo de fresa	Escuadrado
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Tornillo de amarre	229714
--------------------	--------