

Garant**OFMT 050405 TR, HB7525, Tipo: ST900**

Datos de pedido

Número de pedido	213320 ST900
GTIN	4045197454935
Clase de artículo	21A

Descripción

Ejecución:

Plaquitas reversibles extraordinariamente estables según las medidas ISO normalizadas, sinterizadas con precisión y rectificadas. Estructura de grano fino, para gran tenacidad y resistencia al desgaste.

Tipo: ST900

Radio angular: 0,5 mm

Avance f_z por diente: 0,17 mm

Descripción técnica

Avance f_z por diente	0,17 mm
Tipo	ST900
Radio angular	0,5 mm
Número de cambios/cortes	8
Código ISO plaquita de corte	OFMT 050405 TR
Clase	HB7525

Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	280 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	260 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	200 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado con restricciones	135 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado con restricciones	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	145 m/min	M
GG(G)	adecuado con restricciones	170 m/min	K
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		