



Fresa angular de 90° MEW, Mango cilíndrico, Ø D / cantidad de filos Z: 32/2mm



Datos de pedido

Número de pedido	225200 32/2
GTIN	4960664648276
Clase de artículo	250

Descripción

Ejecución:
Rentable con 4 filos.

Descripción técnica

Ø de corte D_c	32 mm
Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	15 mm
Tornillo para plaquita	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Plaquita de corte adecuada	LOMU..
Tamaño de plaquita	15
Longitud total L_{tot}	130 mm
Ø de mango D_s h6	32 mm
Longitud de voladizo L_1	40 mm
Número de filos Z	2
Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Plunging
Empleo de fresa	Escuadrado
Refrigeración interior	sí

Tipo de producto

Fresa angular

Accesorios

Tornillo de amarre

229714