



Fresa angular de 90° MEW, Mango cilíndrico, Ø D / cantidad de filos Z: 25/3Lmm



Datos de pedido

Número de pedido	225200 25/3L
GTIN	4960664648139
Clase de artículo	250

Descripción

Ejecución:
Rentable con 4 filos.

Descripción técnica

Ø de mango D_s h6	20 mm
Tamaño de plaquita	10
Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	10 mm
Longitud de voladizo L_1	29 mm
Longitud total L_{tot}	120 mm
Plaquita de corte adecuada	LOMU..
Ø de corte D_c	25 mm
Tornillo para plaquita	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Número de filos Z	3
Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Plunging
Empleo de fresa	Escuadrado
Refrigeración interior	sí

Tipo de producto

Fresa angular

Accesorios

Tornillo de amarre

229713