



Fresa angular de 90° MEW, Mango cilíndrico, Ø D / cantidad de filos Z: 40/4Lmm



Datos de pedido

Número de pedido	225200 40/4L
GTIN	4960664648306
Clase de artículo	250

Descripción

Ejecución:
Rentable con 4 filos.

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	LOMU..
Longitud total L_{tot}	150 mm
Longitud de voladizo L_1	50 mm
Ø de mango D_s h6	32 mm
Ø de corte D_c	40 mm
Tornillo para plaquita	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Tamaño de plaquita	15
Profundidad de corte máxima $a_{p\ max}$	15 mm
Número de filos Z	4
Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Plunging
Empleo de fresa	Escuadrado
Refrigeración interior	sí

Tipo de producto

Fresa angular

Accesorios

Tornillo de amarre

229714