



## Fresa angular de 90° MEW, Mango cilíndrico, Ø D / cantidad de filos Z: 20/3mm



### Datos de pedido

Número de pedido	225200 20/3
GTIN	4960664648108
Clase de artículo	250

### Descripción

**Ejecución:**  
**Rentable con 4 filos.**

### Descripción técnica

Tornillo para plaquita	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Plaquita de corte adecuada	LOMU..
Longitud de voladizo L <sub>1</sub>	30 mm
Ø de corte D <sub>c</sub>	20 mm
Tamaño de plaquita	10
Longitud total L <sub>tot</sub>	110 mm
Ø de mango D <sub>s</sub> h6	20 mm
Profundidad de corte máxima a <sub>p</sub> máx.	10 mm
Número de filos Z	3
Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Plunging
Empleo de fresa	Escuadrado
Refrigeración interior	sí

Tipo de producto

Fresa angular

---

## Accesorios

Tornillo de amarre

229713